

 GRIDLINE**GridLine Systemkoffer-Schrank, Höhe mm / Anzahl Fachboden: 2000/6****Bestelldaten**

Bestellnummer	944241 2000/6
GTIN	4062406073527
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Schrank zum Schutz vor unerlaubtem Zugriff und Lagerung für Systemkoffer Nr. 693330. Fachböden mit Führungsschienen und Anschlagleiste hinten. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt ohne Systemkoffer.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100 kg

Höhe: 2000 mm

Breite: 500 mm

Tiefe: 500 mm

Breite in G: 20

Tiefe in G: 20

Nutzhöhe: 1845 mm

## Technische Beschreibung

Tiefe in G	20
Breite	500 mm
Gewicht	81 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Nutzhöhe	1845 mm
Breite in G	20
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Anzahl Fachboden	6
Höhe	2000 mm
Tiefe	500 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

---

## Zubehör

Zusatzfachboden für Systemkoffer-Schrank für Schrankbreite in G 20

944249 20