

Garant GRIDLINE

**Akkuladeschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1250/DEmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	944501 1250/DE
GTIN	4062406073541
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Akkuladeschrank in 40×20G, mit **FI-Sicherungskasten** und **Lüfter**. Lüfter mit Luftfilter im Überdruckbetrieb (50 m<sup>3</sup> / h). Luft entweicht durch seitlich in den Türen angebrachte Lüftungsschlitze. Akkulade-Fachböden mit jeweils zwei Steckdosen 6fach, 230 V, mit Ein- / Ausschalter.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive 2 gelochten Akkulade-Fachböden. Anschlussstecker 16 A / 400 V 5-polig mit 3 m Zuleitung und **Messprotokoll**. 4 × 6fach-Steckdosenleiste.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Deutsche Steckdosenversion.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	95 kg
Tiefe	500 mm
Breite	1000 mm
Nutzhöhe	1095 mm
Anzahl Steckplätze	24

Höhe	1250 mm
Tiefe in G	20
Breite in G	40
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	400 V
Ein-/Aus-Schalter	ja
Anzahl Steckdosen Typ F	24
Steckdose Typ	F
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Akkuladeschrank

## Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------