

Garant GRIDLINE

Akkuladeschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 1250/DEmm**Bestelldaten**

Bestellnummer	944503 1250/DE
GTIN	4062406073572
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Akkuladeschrank in 40×20G, mit **FI-Sicherungskasten** und **Lüfter**. Lüfter mit Luftfilter im Überdruckbetrieb (50 m³ / h). Luft entweicht durch seitlich in den Türen angebrachte Lüftungsschlitze. Akkulade-Fachböden mit jeweils zwei Steckdosen 6fach, 230 V, mit Ein- / Ausschalter.

Lieferumfang:

Schrank inklusive 2 gelochten Akkulade-Fachböden. Anschlussstecker 16 A / 400 V 5-polig mit 3 m Zuleitung und **Messprotokoll**. 4 × 6fach-Steckdosenleiste.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Deutsche Steckdosenversion.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Gewicht	95 kg
Breite	1000 mm
Höhe	1250 mm
Nutzhöhe	1095 mm

Tiefe	500 mm
Anzahl Steckplätze	24
Breite in G	40
Tiefe in G	20
Energieversorgung	Netzbetrieben
Ein-/Aus-Schalter	ja
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	400 V
Anzahl Steckdosen Typ F	24
Steckdose Typ	F
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Akkuladeschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------