

Garant GRIDLINE

Akkuladeschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 2000/DEmm**Bestelldaten**

Bestellnummer	944501 2000/DE
GTIN	4062406073558
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Akkuladeschrank in 40×20G, mit **FI-Sicherungskasten** und **Lüfter**. Lüfter mit Luftfilter im Überdruckbetrieb (50 m³ / h). Luft entweicht durch seitlich in den Türen angebrachte Lüftungsschlitze. Akkulade-Fachböden mit jeweils zwei Steckdosen 6fach, 230 V, mit Ein- / Ausschalter.

Lieferumfang:

Schrank inklusive 2 gelochten Akkulade-Fachböden. Anschlussstecker 16 A / 400 V 5-polig mit 3 m Zuleitung und **Messprotokoll**. 4 × 6fach-Steckdosenleiste. Zusätzlich 2 Fachböden Nr. 940550 Gr. 40 und 1 Schublade Nr. 940642 Gr. 125.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Deutsche Steckdosenversion.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite	1000 mm
Tiefe	500 mm

Gewicht	120 kg
Anzahl Steckplätze	24
Nutzhöhe	1845 mm
Höhe	2000 mm
Tiefe in G	20
Breite in G	40
Energieversorgung	Netzbetrieben
Ein-/Aus-Schalter	ja
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	400 V
Anzahl Steckdosen Typ F	24
Steckdose Typ	F
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Akkuladeschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940642 125
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	940550 40