

Garant GRIDLINE

Computer-Terminal, Typ: DE**Bestelldaten**

Bestellnummer	948101 DE
GTIN	4062406073602
Artikelklasse	9GS

Beschreibung**Ausführung:**

TFT-Monitorgehäuse für Flachbildschirme. Ablageplatte aus Bambus. Rechnergehäuse ausgestattet mit Lüfter und einem verstellbaren Fachboden.

Funktion:

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Die fest eingebaute **elektrische Installation** umfasst Steckerleiste (6fach, 250 V / 16 A mit EIN- / AUS-Schalter), Anschlusskabel 1,2 m.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Fußauflage **immer** anthrazitgrau RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Gewicht	73 kg
Breite	750 mm

Breite in G	30
Monitorgehäuse Nutztiefe	230 mm
Höhe	1620 mm
Tiefe in G	20
Monitorgehäuse Nutzhöhe	460 mm
Tiefe	500 mm
Monitorgehäuse Nutzbreite	690 mm
Unterbau Nutzhöhe	845 mm
Unterbau Nutzbreite	700 mm
IP-Schutzart	IP 41
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	F
Ein-/Aus-Schalter	ja
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Computerpult

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schiebegriff für Garderobenschränke ohne Steckeinatz	914221