

Garant GRIDLINE

Computer-Terminal, Typ: GB**Bestelldaten**

Bestellnummer	948101 GB
GTIN	4062406073640
Artikelklasse	9GS

Beschreibung**Ausführung:**

TFT-Monitorgehäuse für Flachbildschirme. Ablageplatte aus Bambus. Rechnergehäuse ausgestattet mit Lüfter und einem verstellbaren Fachboden.

Funktion:

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Fußauflage **immer** anthrazitgrau RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	1620 mm
Tiefe	500 mm
Monitorgehäuse Nutzhöhe	460 mm
Breite	750 mm

Gewicht	73 kg
Monitorgehäuse Nutzbreite	690 mm
Tiefe in G	20
Monitorgehäuse Nutztiefe	230 mm
Breite in G	30
Unterbau Nutzhöhe	845 mm
Unterbau Nutzbreite	700 mm
IP-Schutzart	IP 41
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	250 V
Ein-/Aus-Schalter	ja
Steckertyp Eingang	G
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Computerpult

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schiebegriff für Garderobenschränke ohne Steckeinsetz	914221