

Garant GRIDLINE

**Computer-Terminal, Typ: FR****Bestelldaten**

Bestellnummer	948101 FR
GTIN	4062406073633
Artikelklasse	9GS

**Beschreibung****Ausführung:**

TFT-Monitorgehäuse für Flachbildschirme. Ablageplatte aus Bambus. Rechnergehäuse ausgestattet mit Lüfter und einem verstellbaren Fachboden.

**Funktion:**

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Fußauflage **immer** anthrazitgrau RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	500 mm
Gewicht	73 kg
Monitorgehäuse Nutzbreite	690 mm
Breite in G	30

Tiefe in G	20
Monitorgehäuse Nutztiefe	230 mm
Breite	750 mm
Monitorgehäuse Nutzhöhe	460 mm
Höhe	1620 mm
Unterbau Nutzhöhe	845 mm
Unterbau Nutzbreite	700 mm
IP-Schutzart	IP 41
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	E
Ein-/Aus-Schalter	ja
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Computerpult

## Zubehör

Schiebegriff für Garderobenschränke ohne Steckeinsetz	914221
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11