

Garant GRIDLINE

**Computer-Terminal, Typ: GB****Bestelldaten**

Bestellnummer	948111 GB
GTIN	4062406073701
Artikelklasse	9GS

**Beschreibung****Ausführung:**

**Monitoregehäuse mit Lüfter** für Röhrenmonitore bis 19 Zoll. Flügeltür mit Polycarbonat-Scheibe, abschließbar.

**Tastaturschublade** rastet in Endstellung ein. 3fach höhenverstellbar im 60-mm-Raster (1058 / 1118 / 1178 mm), abschließbar, mit Handballenauflage aus Bambus und Zugentlastung.

**Rechnergehäuse mit Lüfter** und 1 höhenverstellbaren, verzinkten Fachboden und Kabeldurchführungen für saubere Kabelverlegung. Alle Schlösser sind gleichschließend.

**Funktion:**

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfront anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

**Der Computerarbeitsplatz ist kompatibel zu den GridLine Schränken Tiefe 20G Nr. 940001 – 940217, 940801 – 940907 und kann beliebig mit diesen kombiniert werden.**

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

maximale Bildschirmdiagonale	19 Zoll
Höhe	2000 mm
Breite	750 mm
Tiefe	500 mm
Breite in G	30
Sichtfenster Breite	552 mm
Rechnergehäuse Nutzbreite	700 mm
Monitorgehäuse Nutzhöhe	570 mm
Gewicht	77 kg
Tiefe in G	20
Rechnergehäuse Nutztiefe	470 mm
Rechnergehäuse Nutzhöhe	845 mm
Monitorgehäuse Nutztiefe	458 mm
Sichtfenster Höhe	532 mm
Monitorgehäuse Nutzbreite	690 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
IP-Schutzart	IP 41
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	G
Ein-/Aus-Schalter	ja
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Computer-Arbeitsstation

**Zubehör**

Schiebegriff für Garderobenschränke ohne Steckeinsetz	914221
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11