

Garant GRIDLINE

**Computer-Arbeitsstation mit Druckerklappe, Typ: DE****Bestelldaten**

Bestellnummer	948122 DE
GTIN	4062406073848
Artikelklasse	9GS

**Beschreibung****Ausführung:**

TFT-Monitorgehäuse für Flachbildschirme mit festem Verstaufach für Kabel. Rechnergehäuse mit Lüfter im Gehäusedeckel und einem verstellbaren Fachboden. Abschließbare Tastaturschublade mit Handballenauflage aus Bambus, in 3 Stufen höhenverstellbar im 60-mm-Raster. Tastaturschublade rastet in Endstellung ein. Ablageplatte aus Bambus.

**Funktion:**

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

**Lieferumfang:**

Die fest eingebaute **elektrische Installation** umfasst Steckerleiste (6fach, 250 V / 16 A mit EIN- / AUS-Schalter), Anschlusskabel 1,2 m.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Abmessung Druckerklappe	236×290 mm
Tiefe	500 mm
Höhe	1740 mm

Breite	750 mm
Tiefe in G	20
Monitorgehäuse Nutzhöhe	460 mm
Monitorgehäuse Nutztiefe	230 mm
Gewicht	82 kg
Monitorgehäuse Nutzbreite	690 mm
Breite in G	30
Unterbau Nutzbreite	700 mm
Unterbau Nutzhöhe	645 mm
IP-Schutzart	IP 41
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	F
Ein-/Aus-Schalter	ja
Nennspannung	250 V
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Computer-Arbeitsstation

## Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schiebegriff für Garderobenschränke ohne Steckesatz	914221