

Garant GRIDLINE

**Computer-Arbeitsstation mit Druckerklappe, fahrbar, Typ: FR****Bestelldaten**

Bestellnummer	948142 FR
GTIN	4062406074111
Artikelklasse	9GS

**Beschreibung****Ausführung:**

**Tastaturschublade** rastet in Endstellung ein, abschließbar, mit Handballenauflage aus Bambus und Zugentlastung. Aufsatz mit Tastaturschublade mit seitlichem Lochblech  $\square$  9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern. **Rechnergehäuse** mit **Lüfter** und verstellbarem, verzinkten Fachboden und Ablageplatte aus Bambus.

Mit Fahreinheit bestehend aus 2 Bock- und 2 elektrisch leitfähigen Lenk- / Stopp-Rollen  $\varnothing$  125 mm und Schiebegriffen.

**Funktion:**

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

**Technische Beschreibung**

Breite	750 mm
Höhe	1170 mm
Tiefe	500 mm

Gewicht	69 kg
Tiefe in G	20
Breite in G	30
Abmessung Druckerklappe	236×290 mm
Unterbau Nutzbreite	700 mm
Unterbau Nutzhöhe	645 mm
IP-Schutzart	IP 41
Ein-/Aus-Schalter	ja
Steckertyp Eingang	E
Nennspannung	250 V
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Computer-Arbeitsstation

## Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------