

Garant GRIDLINE

**Computer-Arbeitsstation, Typ: GB****Bestelldaten**

Bestellnummer	948251 GB
GTIN	4062406074432
Artikelklasse	9GS

**Beschreibung****Ausführung:**

Computerschrank mit separat verschließbarer Doppelflügeltür mit Polycarbonat-Scheibe oder mit Druckerklappe. Ausgestattet mit Trennwand für das Tower-Fach mit verzinktem Fachboden, Auszugboden (Tragfähigkeit 45 kg) mit Zugentlastung. Tastaturschublade mit vertiefter und herausnehmbarer Ablageschale, Handballenauflage aus Bambus und Zugentlastung. Alle Schlösser sind gleichschließend. Kabeldurchlass auf Rückseite des Gehäuses. Ablageplatte aus Bambus.

Mit platzsparendem TFT-Monitorgehäuse für Flachbildschirme, abschließbar, mit Verstaufach für Kabel. Selbsthaltende, stufenlos verstellbare Hubtür mit Polycarbonat-Scheibe.

**Lackierung:**

Korpus und Tastaturschublade lichtgrau RAL 7035, Türen, Schubladenblende und Auszugboden anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Monitorgehäuse Nutzhöhe	460 mm
Tiefe	700 mm

Breite in G	40
Höhe	1620 mm
Tiefe in G	28
Monitorgehäuse Nutzbreite	690 mm
Monitorgehäuse Nutztiefe	230 mm
Breite	1000 mm
Gewicht	120 kg
Unterbau Nutzbreite links	700 mm
Unterbau Nutzhöhe	645 mm
Unterbau Nutzbreite rechts	223 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Ein-/Aus-Schalter	ja
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	G
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Computer-Arbeitsstation

## Zubehör

Schiebegriff für Garderobenschränke ohne Steckesatz	914221
---	--------