

Garant GRIDLINE

Computer-Arbeitsstation fahrbar, Typ: IT**Bestelldaten**

Bestellnummer	948261 IT
GTIN	4062406074470
Artikelklasse	9GS

Beschreibung**Ausführung:**

Computerschrank mit separat verschließbarer Doppelflügeltür mit Polycarbonat-Scheibe oder mit Druckerklappe. Ausgestattet mit Trennwand für das Tower-Fach mit verzinktem Fachboden, Auszugboden (Tragfähigkeit 45 kg) mit Zugentlastung. Tastaturschublade mit vertiefter und herausnehmbarer Ablageschale, Handballenauflage aus Bambus und Zugentlastung. Alle Schlösser sind gleichschließend. Kabeldurchlass auf Rückseite des Gehäuses. Ablageplatte aus Bambus.

Mit platzsparendem TFT-Monitorgehäuse für Flachbildschirme, abschließbar, mit Verstaufach für Kabel. Selbsthaltende, stufenlos verstellbare Hubtür mit Polycarbonat-Scheibe.

Mit Fahrinheit bestehend aus 2 Bock- und 2 elektrisch leitfähigen Lenk- / Stopp-Rollen Ø 125 mm und Schiebegriffen.

Lackierung:

Korpus und Tastaturschublade lichtgrau RAL 7035, Türen, Schubladenblende und Auszugboden anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Breite	1000 mm
Monitorgehäuse Nutztiefe	230 mm

Gewicht	120 kg
Monitorgehäuse Nutzhöhe	460 mm
Breite in G	40
Monitorgehäuse Nutzbreite	690 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	1770 mm
Tiefe in G	28
Unterbau Nutzbreite rechts	223 mm
Unterbau Nutzhöhe	645 mm
Unterbau Nutzbreite links	700 mm
Ein-/Aus-Schalter	ja
Steckertyp Eingang	L
Nennspannung	250 V
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Computer-Arbeitsstation

Zubehör

Schiebegriff für Garderobenschränke ohne Steckesinsatz	914221
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11