

Garant GRIDLINE

TFT-Monitorgehäuse, Typ: 1**Bestelldaten**

Bestellnummer	948401 1
GTIN	4062406074630
Artikelklasse	9GS

Beschreibung**Ausführung:**

TFT-Monitorgehäuse für Flachbildschirme, abschließbar, mit festem Fachboden. Selbsthaltende, stufenlos verstellbare Hubtüre mit Polycarbonat-Scheibe.

Funktion:

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Hubtüre anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Monitorgehäuse Nutztiefe oben	150 mm
Breite	750 mm
Gewicht	21 kg
Höhe	600 mm
Monitorgehäuse Nutztiefe unten	230 mm
Tiefe unten	275 mm
Tiefe oben	200 mm

Monitorgehäuse Nutzbreite	690 mm
Monitorgehäuse Nutzhöhe	460 mm
IP-Schutzart	IP 41
Materialstärke	0,9 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Monitorgehäuse

Zubehör

Schiebegriff für Garderobenschränke ohne Steckeinsetz	914221
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11