

Garant GRIDLINE

Schwerlastschrank mit Vollblech-Flügeltür, Höhe: 1000 mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942802 1000
GTIN	4062406074692
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 30×28G. Passende Schubladen: 26×24G (bitte separat bestellen).

Verstärkte Seitenwände zur Aufnahme von Fachböden in **verstärkter Ausführung für 200 kg** im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Schränke mit verstärktem Schrankboden, ohne Nivelliersockel.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden für GridLine Schwerlastschränke siehe Nr. 942610.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Höhe: 1000 mm

Breite: 750 mm

Tiefe: 700 mm

Breite in G: 30

Tiefe in G: 28

Nutzhöhe: 845 mm

Technische Beschreibung

Höhe	1000 mm
Gewicht	62 kg
Breite in G	30
Tiefe in G	28
Breite	750 mm
Nutzhöhe	845 mm
Tiefe	700 mm
Materialstärke	1 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Schwerlastschrank leer

Zubehör

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Schwerlastfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	942610 30
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11