

Garant GRIDLINE

Schwerlastschrank mit Sichtfenster-Flügeltür, Höhe: 1000 mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942824 1000
GTIN	4062406075019
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 40×28G. Passende Schubladen: 36×24G (bitte separat bestellen).

Verstärkte Seitenwände zur Aufnahme von Fachböden in **verstärkter Ausführung für 200 kg** im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Schränke mit verstärktem Schrankboden, ohne Nivelliersockel.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden für GridLine Schwerlastschränke siehe Nr. 942610.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Höhe: 1000 mm

Breite: 1000 mm

Tiefe: 700 mm

Breite in G: 40

Tiefe in G: 28

Nutzhöhe: 845 mm

Technische Beschreibung

Breite in G	40
Tiefe in G	28
Tiefe	700 mm
Nutzhöhe	845 mm
Höhe	1000 mm
Gewicht	70 kg
Breite	1000 mm
Materialstärke	1 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Schwerlastschrank leer

Zubehör

Schwerlastfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 40	942610 40
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11