


**KOMET® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung: 14-6603****Bestelldaten**

Bestellnummer	216770 14-6603
GTIN	4047109180086
Artikelklasse	24T

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit umlaufenden Spannuten. Aus Freischnittgründen mit einer zusätzlichen Abschrägung versehen. Freiwinkel 15°.

**Passend für:**

Fräsenker Nr. 216600 und 216620.

Eckenradius: 0,4 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: TOHX 090204 EN

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHX 090204 EN
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Sorte	BK8425
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	250 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	120 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	100 m/min	S
GG(G)	bedingt geeignet	150 m/min	K
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		