


**KOMET® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung: 26-660****Bestelldaten**

Bestellnummer	216770 26-660
GTIN	2050002046658
Artikelklasse	24T

Beschreibung**Ausführung:**

Mit umlaufenden Spannuten.

Passend für:

Fräsenker Nr. 216600 und 216620.

Eckenradius: 0,5 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: TOHX 140305 EN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHX 140305 EN
Eckenradius	0,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Sorte	BK8425
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	250 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	120 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	S
GG(G)	bedingt geeignet	150 m/min	K
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		