

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte AN.U 120608, für Eckfräser, Typ: GG****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 215113 GG     |
| GTIN          | 4045197703170 |
| Artikelklasse | 21A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Sehr stabile und doppelseitige 4-Schneiden-Wendplatte.

Durch die einzigartige Wendeschneidplattengeometrie wird die Schneide nicht durch die Bohrung geschwächt.

**Einsatzdaten:**

$a_{p\max} = 12$  mm.

$a_p = 10$  mm (Empfehlung).

**Achtung:**

Nicht zum Vollnutfräsen geeignet!

**Hinweis:**

Besäumen: Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 10$  mm.

Eckenradius: 0,8 mm

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,15 mm

Sorte: HB9720

**Technische Beschreibung**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Vorschub $f_z$ pro Zahn | 0,15 mm |
|-------------------------|---------|

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Typ                         | GG                            |
| Eckenradius                 | 0,8 mm                        |
| Sorte                       | HB9720                        |
| Toleranz                    | K                             |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | AN.U 120608                   |
| Schneidstoff                | HM                            |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Fräsen |