

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte AN.U 120608, für Eckfräser, Typ: ALU****Bestelldaten**

Bestellnummer	215113 ALU
GTIN	4045197703132
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Sehr stabile und doppelseitige 4-Schneiden-Wendepatte.

Durch die einzigartige Wendeschneidplattengeometrie wird die Schneide nicht durch die Bohrung geschwächt.

Einsatzdaten:

$a_{p\max} = 12$ mm.

$a_p = 10$ mm (Empfehlung).

Achtung:

Nicht zum Vollnutfräsen geeignet!

Hinweis:

Besäumen: Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 10$ mm.

Eckenradius: 0,8 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,2 mm

Sorte: HU9815

Technische Beschreibung

Typ	ALU
-----	-----

Vorschub f_z pro Zahn	0,2 mm
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HU9815
Toleranz	G
ISO-Code Wendeschneidplatte	AN.U 120608
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen