

Garant**Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde, SK 40, Gewinde M × Länge L1: M12X25****Bestelldaten**

Bestellnummer	301309 M12X25
GTIN	4045197706768
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Zylindrische Bauform.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835.

Technische Beschreibung

Ø D ₂	21 mm
Nutzlänge L ₁	25 mm
L ₂	5 mm
Auskraglänge A-Maß	44 mm
Gewinde M	M12×25
Bohrungs-Ø D ₁ Toleranz IT6	12,5 mm
Außen-Ø D	24 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme

Zubehör

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
	308802 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

308610 40

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40

308700 40

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

308630 40

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40

308635 40

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40

308660 40

AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40

308600 40

Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308785 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40

308605 40

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308790 40