

Garant**eco-VARIO-LINE Klemmhalter, links, Schafthöhe h: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273871 20
GTIN	4045197702265
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Passend für:**

eco-Schneidenträger Nr. 273875.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

 $L = L_1 + L_3$ (eco-Schneidenträger).

Innenkühlung: ja

Funktionsbreite L_4 : 25 mm L_1 : 93,5 mm L_2 : 24,5 mm

Schraube: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L_4	25 mm
Schafthöhe h	20 mm
Schraube	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_2	24,5 mm
L_1	93,5 mm
Serie	Eco

Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Klemmschraube	279910
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Klemmschraube Typ 9	279815 9