

Garant
eco-VARIO-LINE Klemmhalter, rechts, Schafthöhe h: 16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273870 16
GTIN	4045197702227
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Passend für:

eco-Schneidenträger Nr. 273874.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

 $L = L_1 + L_3$ (eco-Schneidenträger).

Innenkühlung: ja

 Funktionsbreite L_4 : 21 mm

 L_1 : 78 mm

 L_2 : 24,5 mm

Schraube: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Technische Beschreibung

Schafthöhe h	16 mm
L_1	78 mm
Funktionsbreite L_4	21 mm
L_2	24,5 mm
Schraube	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Serie	Eco

Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmhalter

Zubehör

Klemmschraube	279910
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Klemmschraube Typ 9	279815 9