

**Garant**
**eco-VARIO-LINE Klemmhalter, links, Schafthöhe h: 25mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273871 25
GTIN	4045197702272
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Passend für:**

eco-Schneidenträger Nr. 273875.

**Lieferumfang:**

Inklusive Montageschrauben.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

 $L = L_1 + L_3$  (eco-Schneidenträger).

Innenkühlung: ja

 Funktionsbreite  $L_4$ : 30 mm

 $L_1$ : 95,5 mm

 $L_2$ : 24,5 mm

Schraube: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Technische Beschreibung**

$L_1$	95,5 mm
Schafthöhe h	25 mm
Funktionsbreite $L_4$	30 mm
Schraube	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
$L_2$	24,5 mm
Serie	Eco

Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmhalter

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Klemmschraube	279910
Klemmschraube Typ 9	279815 9