

Garant
eco-VARIO-LINE Schneidenträger, rechts, Stechbreite w: 4mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273874 4
GTIN	4045197702906
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Passend für:

eco-Klemmhalter Nr. 273870 oder Grundhalter Nr. 319145 RR/LR.

Innenkühlung: ja

 maximale Schnitttiefe t_{max} : 28 mm

 L_3 : 28,5 mm

Technische Beschreibung

L_3	28,5 mm
Stechbreite w	4 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	28 mm
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidenträger

