


**Garant**
**Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde zylindrische Form, HSK-A 63, Gewinde M × Länge L1: M10X50**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	307042 M10X50
GTIN	4045197706928
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Zylindrische Bauform.  
Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

**Sonderzubehör:**

Verlängerung Nr. 301358, Reduzierung Nr. 301359, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

**Hinweis:**

Vollhartmetall-Aufnahmen bzw. -Verlängerungen für Einschraubfräser Nr. 301374 – 301379 und Nr. 301361 – 301368.

**Technische Beschreibung**

Nutzlänge L <sub>1</sub>	50 mm
Auskraglänge A-Maß	76 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Gewinde M	M10×50
L <sub>2</sub>	5 mm
Bohrungs-Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm

Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme