

Garant
Flächenspannfutter, PSC 40 kurz, Spann-Ø D1: 10mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 308499 10 |
| GTIN | 4045197703279 |
| Artikelklasse | 31C |

Beschreibung
Ausführung:

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309885, Steckschlüssel Nr. 309893.

Hinweis:

Passende Reduktion von PSC 63 auf PSC 40 oder PSC 50 Nr. 318892.

Passende Reduzierhülse von SK 40 bzw. HSK 63 auf PSC32, PSC 40 oder PSC 50 auf Anfrage.

Passende Reduzierhülse von SK 50 bzw. HSK 100 auf PSC 63 oder PSC 80 auf Anfrage.

Passende Verlängerungen unter Nr. 318894, Nr. 318895 und Nr. 318896.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------|-------------|
| Spann-Ø D ₁ | 10 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 50 mm |
| Außen-Ø D | 35 mm |
| Aufnahme | PSC 40 kurz |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 |
| Innenkühlung | ja |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Flächenspannfutter |

Zubehör

| | |
|--|--------------|
| PSC - Reduktion PSC1 / PSC2 63/40 | 318892 63/40 |
| Verlängerung PSC-40 / PSC-40 A-Maß 60 mm | 318894 60 |