

Garant
Flächenspannfutter, PSC 50 kurz, Spann-Ø D1: 25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	308501 25
GTIN	4045197703392
Artikelklasse	31C

Beschreibung
Ausführung:

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309885, Steckschlüssel Nr. 309893.

Hinweis:

Passende Reduktion von PSC 63 auf PSC 40 oder PSC 50 Nr. 318892.

Passende Reduzierhülse von SK 40 bzw. HSK 63 auf PSC32, PSC 40 oder PSC 50 auf Anfrage.

Passende Reduzierhülse von SK 50 bzw. HSK 100 auf PSC 63 oder PSC 80 auf Anfrage.

Passende Verlängerungen unter Nr. 318894, Nr. 318895 und Nr. 318896.

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	25 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Außen-Ø D	65 mm
Aufnahme	PSC 50 kurz

Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Verlängerung PSC-50 / PSC-50 A-Maß 80 mm	318895 80
PSC - Reduktion PSC1 / PSC2 63/50	318892 63/50