

Garant**Schrumpffutter, PSC 40 kurz, Spann-Ø D1: 18mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308566 18
GTIN	4045197703569
Artikelklasse	31C

Beschreibung**Ausführung:**

- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 – 302417. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 354450.
Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893 und Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Zerspanungsstrategie: HPC

Spann-Ø D₁: 18 mm

Auskraglänge A-Maß: 80 mm

Außen-Ø D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

Technische Beschreibung

Ø D ₂	33 mm
Spann-Ø D ₁	18 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Außen-Ø D	42 mm

Aufnahme	PSC 40 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Wechselscheibe für Spule SU1 für Spann-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Unterbauschrank	354290