

**Garant****Schrumpffutter, PSC 40 kurz, Spann-Ø D1: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308566 6
GTIN	4045197703507
Artikelklasse	31C

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

**Sonderzubehör:**

Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 – 302417. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 354450.  
Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893 und Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Zerspanungsstrategie: HPC

Spann-Ø D<sub>1</sub>: 6 mm

Auskraglänge A-Maß: 75 mm

Außen-Ø D: 27 mm

Ø D<sub>2</sub>: 21 mm

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	75 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Außen-Ø D	27 mm

Aufnahme	PSC 40 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

---

## Zubehör

Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Wechselscheibe für Spule SU1 für Spann-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Unterbauschrank	354290
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354235 6-9