

Garant
Schrumpffutter, PSC 50 kurz, Spann-Ø D1: 14mm

Bestelldaten

Bestellnummer	308567 14
GTIN	4045197703620
Artikelklasse	31C

Beschreibung
Ausführung:

- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Schrumpffutterverlängerung Nr. 302410 – 302417. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 354450. Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893 und Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Zerspanungsstrategie: HPC

Spann-Ø D₁: 14 mm

Auskraglänge A-Maß: 80 mm

Außen-Ø D: 34 mm

Ø D₂: 27 mm

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	80 mm
Ø D ₂	27 mm
Spann-Ø D ₁	14 mm
Außen-Ø D	34 mm

Aufnahme	PSC 50 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Unterbauschränk	354290
Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Wechselscheibe für Spule SU1 für Spann-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1