

Garant**Montagehocker, Werkstatthocker mit Kunstleder-Bezug****Bestelldaten**

Bestellnummer	965655
GTIN	4045197703019
Artikelklasse	91V

Beschreibung**Ausführung:**

Leichter und stabiler Montagehocker mit großen Rollen Ø 100 mm (4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellbremse). Mit seitlichen Lochblechwänden zur Aufnahme von Lochwandzubehör aus Gruppe 95 und Sichtlagerkästen aus Gruppe 96.

Mit praktischem Ablagefach der Maße 352×395 mm (B×T). Hartschaumeinlagen passen am besten in der Größe 6×10G (2 Stück).

Sitzfläche gepolstert mit Kunstleder-Bezug.

Lackierung:

Silber **pulverbeschichtet**.

Höhe: 480 mm

Breite: 450 mm

Tiefe: 435 mm

Sitzbreite: 450 mm

Sitztiefe: 500 mm

Tragfähigkeit: 150 kg

Technische Beschreibung

Höhe	480 mm
------	--------

Sitztiefe	500 mm
mit Rücklehne	nein
Ablagefach Tiefe	352 mm
Rad-Ø	100 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Gewicht	10,8 kg
Anzahl Lenkrollen ohne Feststellbremse	2
Material Sitzfläche	Kunstleder
Tiefe	435 mm
Breite	450 mm
Tragfähigkeit	150 kg
Sitzbreite	450 mm
Ablagefach Breite	395 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Produktart	Montagehocker