

Garant

**Lama de tronzar HSS, neutro, Altura de lama h₅/ ancho de tronzado w:
32/2,2mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	273556 32/2,2
GTIN	4062406080662
Clase de artículo	21U

Descripción**Idóneo para:**

Soporte n.º 273984 – 274000 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Descripción técnica

Altura de lama h ₅	32 mm
Ancho de tronzado w	2,2 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	60 mm
Longitud total L	150 mm
Material de corte	HSS
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado

