

**Aguja trazadora, Ø D1: 4 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	358759 4
GTIN	4020772000462
Clase de artículo	38D

Descripción**Ejecución:**

Cuanto mayor es la excentricidad L_2 , mayor es la identificación. Regla sencilla para una escritura clara: Avance (mm/min) \times 10 = velocidad de giro del cabezal (rpm).

Radio R_1 : 1 mm

adecuado para: 358751

Descripción técnica

adecuado para	358751
Ø D_1	4 mm
Tipo	1560MLN
L_1	53,5 mm
L_2	0,3 mm
Radio R_1	1 mm