

Garant
CNMG 160608, Clase: HB7020


Datos de pedido

Número de pedido	250168 HB7020
GTIN	4045197711137
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 160608 HB7020 Clase: HB7020

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 8 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 8 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	SM

Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160608
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado