

Garant**Kit de reequipamiento Eco, Anchura del mango b: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	317900 25
GTIN	4045197716729
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

- Para adaptador para refrigerante al soporte de torneado y soporte para tronzar sistema Eco.
- Adecuado para portaherramientas de cambio rápido AXA n.º 318100 y soporte intercambiable PARAT n.º 316120 – 316160.
- La alimentación se realiza a través de un empalme de manguera a la izquierda, derecha o por detrás.

Suministro:

Incluye tapones roscados y acoplamiento rápido (G 1/8 pulgada) para empalme de manguera con Ø exterior de 6 mm. Longitud del empalme 17,4 mm.

Descripción técnica

Anchura del mango b	25 mm
Longitud total L ₁	109 mm
Altura del mango H ₁	25 mm
Altura total H	32 mm
Longitud L ₂	25 mm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para cuchillas

