

SWISS TOOLS

## Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones, HSK-T, Ø de vástago/ Ø D – medida A: 63/40-225 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	320103 63/40-225
GTIN	2050001772817
Clase de artículo	36D

### Descripción

#### Ejecución:

- Para un torneado eficiente.
- Para el mecanizado con giro a izquierda y derecha.

#### Aplicación:

Para alojar cabezales de corte intercambiables.

#### Nota:

En cuanto a los cabezales intercambiables adecuados, ver n.º 264826 – 264827.

Refrigeración interior: sí

### Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	225 mm
Ø de mango	63 mm
Ø D	40 mm
Adaptador	HSK-T
Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar

