

SWISS TOOLS

**Vástago de barra de mandrinar, HSK-T, Ø de vástago/ Ø D – medida A:  
63/40-180mm****Datos de pedido**

Número de pedido	320102 63/40-180
GTIN	2050001772886
Clase de artículo	36D

**Descripción****Ejecución:**

- Para un torneado eficiente.
- Para el mecanizado con giro a izquierda y derecha.

**Aplicación:**

Para alojar cabezales de corte intercambiables.

**Nota:**

En cuanto a los cabezales intercambiables adecuados, ver n.º 264826 – 264827.

**Descripción técnica**

Longitud de voladizo medida A	180 mm
Ø de mango	63 mm
Ø D	40 mm
Adaptador	HSK-T
Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar

