

SWISS TOOLS

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones, HSK-T, Ø de vástago/ Ø D – medida A: 63/32-185 mm



Datos de pedido

Número de pedido	320103 63/32-185
GTIN	2050001772800
Clase de artículo	36D

Descripción

Ejecución:

- Para un torneado eficiente.
- Para el mecanizado con giro a izquierda y derecha.

Aplicación:

Para alojar cabezales de corte intercambiables.

Nota:

En cuanto a los cabezales intercambiables adecuados, ver n.º 264826 – 264827.

Refrigeración interior: sí

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	185 mm
Ø de mango	63 mm
Ø D	32 mm
Adaptador	HSK-T
Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar

