

SWISS TOOLS

**Vástago de barra de mandrinar, HSK-T, Ø de vástago/ Ø D – medida A:
40/32-115mm****Datos de pedido**

Número de pedido	320102 40/32-115
GTIN	2050001772688
Clase de artículo	36D

Descripción**Ejecución:**

- Para un torneado eficiente.
- Para el mecanizado con giro a izquierda y derecha.

Aplicación:

Para alojar cabezales de corte intercambiables.

Nota:

En cuanto a los cabezales intercambiables adecuados, ver n.º 264826 – 264827.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	115 mm
Ø de mango	40 mm
Ø D	32 mm
Adaptador	HSK-T
Norma asiento	ISO 12164-3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar

