

Garant
POMX 10T5ZEER U, HB9640, Tipo: UNI

Datos de pedido

Número de pedido	213190 UNI
GTIN	4045197714930
Clase de artículo	21A

Descripción
Ejecución:

Ejecución estable de las plaquitas (grosor = 5,9 mm).

Geometría positiva de avance elevado.

Longitud del filo de planeado: 2 mm para una elevada calidad de la superficie.

Especialmente rentable gracias a 5 filos.

Nota:

Valores aproximados de aplicación para $a_e = 0,5...1 \times D$ / $a_{p\text{máx.}} = 2,2$ mm.

Radio de programación para $a_{p\text{máx.}}$: 4,8 mm

Descripción técnica

Radio de programación para $a_{p\text{máx.}}$	4,8 mm
Tipo	UNI
Número de cambios/cortes	5
Código ISO plaquita de corte	POMX 10T5ZEER U
Clase	HB9640

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	360 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	320 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	280 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	80 m/min	S
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		