



Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 12×D, Tipo: 25



Datos de pedido

Número de pedido	232256 25
GTIN	4045197717818
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
Con refrigeración interior.

Nota:

Reducir los valores de avance f en un 10% y los valores v_c en un 30%.

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z : 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Longitud útil L_1 : 300 mm

\varnothing de mango D_s : 32 mm

Longitud del mango L_s : 60 mm

Tornillos de amarre: 232990 TX15

Descripción técnica

Longitud útil L_1	300 mm
Intervalo $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Tornillos de amarre	232990 TX15
\varnothing de mango D_s	32 mm
Longitud del mango L_s	60 mm
Número de filos Z	2
Ejecución	12×D
Mango	ISO 9766

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX15	232990 TX15
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600