

**Garant**
**POMX 10T5ZEER U, HB9540, Tipo: UNI**

**Datos de pedido**

Número de pedido	213193 UNI
GTIN	4045197714947
Clase de artículo	21A

**Descripción**
**Ejecución:**

Ejecución estable de las plaquitas (grosor = 5,9 mm).

Geometría positiva de avance elevado.

Longitud del filo de planeado: 2 mm para una elevada calidad de la superficie.

Especialmente rentable gracias a 5 filos.

Uso de preferencia para aplicaciones difíciles (interrupciones del corte).

**Nota:**

Valores aproximados de aplicación para  $a_e = 0,5...1 \times D$  /  $a_{p \text{ máx.}} = 2,2$  mm.

Radio de programación para  $a_{p \text{ máx.}}$ : 4,8 mm

**Descripción técnica**

Tipo	UNI
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	4,8 mm
Número de cambios/cortes	5
Código ISO plaquita de corte	POMX 10T5ZEER U
Clase	HB9540

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	360 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	310 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	260 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	M
Uni	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		