



Asiento de broca de plaquitas Forma E1, VDI 25, Perforación d₂ (H6): 16 mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 319180 16 |
| GTIN | 4045197717559 |
| Clase de artículo | 32V |

Descripción

Aplicación:

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: E

Código de colores mango VDI: VDI 25

Ø exterior d₃: 36 mm

l_{1 -0,2}: 67 mm

l₂: 54 mm

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|--------|
| Perforación d ₂ (H6) | 16 mm |
| l _{1 -0,2} | 67 mm |
| Ø exterior d ₃ | 36 mm |
| l ₂ | 54 mm |
| Forma | E |
| Tamaño VDI | VDI 25 |
| d ₆ | 58 mm |
| Código de colores mango VDI | VDI 25 |

Tipo de producto

Portaherramientas VDI