



Armario ropero con base y cierre de pasador cilíndrico DOM, Número de departamentos: 4



Datos de pedido

Número de pedido

949601 4

GTIN

Clase de artículo

92S

Descripción

Ejecución:

Ancho de departamento 300 mm con sombrero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Se puede elegir entre base y patas de plástico.

Con cerradura de pasador cilíndrico de alta calidad.

Sistema de ventilación: La entrada de aire en el estante de armario trasero proporciona una buena ventilación y sequedad en el departamento. La entrada de aire en armarios especiales tiene lugar a través de unas aberturas por encima de la base retraída.

Norma:**DIN 4547****Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Letrero para el nombre	no
Profundidad de estante	465 mm
Número de barras para ropa	1
Cubierta inclinada	no
Profundidad útil por departamento	465 mm
Número de estantes fijos	1
Anchura útil por departamento	220 mm
Profundidad	500 mm
Número de departamentos	4
Norma	DIN 4547
Altura útil por percha	345 mm
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Modelo cerradura	Cerradura de pasador cilíndrico
Altura	1800 mm
Barnizado especial posible	no
Peso	77 kg
Modelo estructura inferior	Base
Altura útil por departamento ropa	1270 mm
Anchura	1190 mm
Ranura de ventilación puerta	sí
Anchura estante	220 mm
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero

Accesorios

Schuhschale aus Kunststoff Tipo 1	949761 1
Zusätzlicher Schuhboden Anchura división 300 mm	949760 300
Kleiderbügel pieza 10	949775 10
Kleiderbügel pieza 1	949775 1