



Armario de puertas batientes con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 1950mm



Datos de pedido

Número de pedido	949521 1950
GTIN	4062406082031
Clase de artículo	92S

Descripción

Ejecución:

Puertas reforzadas. Pomo giratorio DOM con **cerradura de pasador cilíndrico**. Estantes regulables a intervalos de 15 mm.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035. Puertas antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo**, no es posible una pintura especial.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Anchura	930 mm
Frontales del armario	puerta batiente de chapa maciza
Altura	1950 mm
Altura útil	1857 mm

Número de estantes	4
Peso	63 kg
Profundidad	400 mm
Grosor material	0,8 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	70 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior	450 kg
Ángulo de apertura de la puerta	125 grados
Regulación de la altura en el intervalo	15 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario para archivadores

Accesorios

Juego de soportes para estantes para armarios de puertas batientes 20 piezas	959011
Estantes adicionales Tipo 935	949524 935