



## Armario ropero con base y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 3



### Datos de pedido

Número de pedido

949602 3

GTIN

Clase de artículo

92S

### Descripción

**Ejecución:**

Ancho de departamento 300 mm con sombrero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Se puede elegir entre base y patas de plástico.

Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado hasta tam. 40 (no incluido en el volumen de suministro).

**Sistema de ventilación:** La entrada de aire en el estante de armario trasero proporciona una buena ventilación y sequedad en el departamento. La entrada de aire en armarios especiales tiene lugar a través de unas aberturas por encima de la base retraída.

**Norma:****DIN 4547****Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

**Nota:**

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

## Descripción técnica

Letrero para el nombre	no
Peso	64 kg
Altura útil por percha	345 mm
Barnizado especial posible	no
Cubierta inclinada	no
Profundidad útil por departamento	465 mm
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Modelo cerradura	Cierre de falleba de seguridad
Número de estantes fijos	1
Norma	DIN 4547
Número de departamentos	3
Profundidad de estante	465 mm
Profundidad	500 mm
Ranura de ventilación puerta	sí
para candado con Ø del arco hasta	6 mm
Modelo estructura inferior	Base
Anchura	900 mm
Altura	1800 mm
Anchura estante	220 mm
Altura útil por departamento ropa	1270 mm
Número de barras para ropa	1
Anchura útil por departamento para candado	220 mm
	sí
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero

---

**Accesorios**

Kleiderbügel pieza 1	949775 1
Cerradura de cilindro de precisión con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085875 40
Kleiderbügel pieza 10	949775 10