



## Armario ropero con cubierta inclinada, patas de plástico y cierre de pasador cilíndrico DOM, Número de departamentos: 3



### Datos de pedido

Número de pedido

949622 3

GTIN

Clase de artículo

92S

### Descripción

#### Ejecución:

El cuerpo dispone de una cubierta inclinada que evita la colocación de objetos. Ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Se puede elegir entre base y patas de plástico.

Con cerradura de pasador cilíndrico de alta calidad.

#### Norma:

**DIN 4547**

#### Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

#### Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

### Descripción técnica

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Barnizado especial posible                    | no                              |
| Altura detrás                                 | 2000 mm                         |
| Profundidad                                   | 500 mm                          |
| Número de barras para ropa                    | 1                               |
| Número de estantes fijos                      | 1                               |
| Anchura                                       | 900 mm                          |
| Altura útil por percha con cubierta inclinada | 360 - 530 mm                    |
| Número de departamentos                       | 3                               |
| Profundidad útil por departamento             | 465 mm                          |
| Peso  | 70 kg                           |
| Altura útil por departamento ropa             | 1260 mm                         |
| Profundidad de estante                        | 465 mm                          |
| Anchura útil por departamento                 | 220 mm                          |
| adecuado para casco integral                  | sí                              |
| Modelo estructura inferior                    | Pies de plástico                |
| Norma   | DIN 4547                        |
| Modelo cerradura                              | Cerradura de pasador cilíndrico |
| Altura delante                                | 1800 mm                         |
| Anchura estante                               | 220 mm                          |
| Cubierta inclinada                            | sí                              |
| Frontales del armario                         | Puerta batiente de chapa maciza |
| Ranura de ventilación puerta                  | sí                              |
| Grosor material                               | 0,8 mm                          |
| Ángulo de apertura de la puerta               | 110 grados                      |
| Cerradura de pasador cilíndrico               | bombillo modular                |
| Selección del color                           | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005    |
| Tipo de producto                              | Armario ropero                  |

**Accesorios**

|   |            |
|---|------------|
| Schuhschale aus Kunststoff Tipo 1               | 949761 1   |
| Kleiderbügel pieza 1                            | 949775 1   |
| Zusätzlicher Schuhboden Anchura división 300 mm | 949760 300 |
| Kleiderbügel pieza 10                           | 949775 10  |
| Spiegel Tipo 1                                  | 949770 1   |