



Armario ropero con banco y cierre de pasador cilíndrico DOM, Número de departamentos: 3



Datos de pedido

Número de pedido

949624 3

GTIN

Clase de artículo

92S

Descripción

Ejecución:

Ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Láminas estándar de haya, en el perfil aprox. 60×35 mm, cepilladas por todos los lados, arriba redondeada, barnizado claro.

Con cerradura de pasador cilíndrico de alta calidad.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. No es posible una pintura especial.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Anchura estante | 220 mm |
| Altura | 2090 mm |
| Altura útil por departamento ropa | 1260 mm |
| Profundidad de estante | 465 mm |
| Profundidad banco | 315 mm |
| Altura útil por percha | 345 mm |
| Anchura | 900 mm |
| Anchura útil por departamento | 230 mm |
| Altura banco | 420 mm |
| Número de departamentos | 3 |
| Profundidad útil por departamento | 465 mm |
| Peso | 63 kg |
| Profundidad | 500 mm |
| Grosor material | 0,8 mm |
| Ángulo de apertura de la puerta | 110 grados |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Tipo de producto | Armario ropero |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Schuhschale aus Kunststoff Tipo 1 | 949761 1 |
| Zusätzlicher Schuhboden Anchura división 300 mm | 949760 300 |
| Kleiderbügel pieza 10 | 949775 10 |
| Spiegel Tipo 1 | 949770 1 |
| Kleiderbügel pieza 1 | 949775 1 |