

HOLEX**Armario ropero con cubierta inclinada, banco y cierre de falleba de seguridad,
Número de departamentos: 3****Datos de pedido**

Número de pedido

949641 3

GTIN

Clase de artículo

92S

Descripción**Ejecución:**

El cuerpo dispone de una cubierta inclinada que evita la colocación de objetos. Ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Láminas de asiento del banco estándar de haya, en el perfil aprox. 60×35 mm, cepilladas por todos los lados, arriba redondeada, barnizado claro.

Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado hasta tam. 40 (no incluido en el volumen de suministro).

Norma:**DIN 4547****Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, banco de asiento similar a gris antracita, **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Profundidad de estante	465 mm
Peso	83 kg
Altura delante	2090 mm
Profundidad útil por departamento	465 mm
Altura detrás	2290 mm
Profundidad banco	315 mm
Profundidad	500 mm
Anchura	900 mm
Anchura estante	220 mm
Anchura banco	900 mm
Altura útil por departamento ropa	1260 mm
Anchura útil por departamento	220 mm
Altura banco	420 mm
Altura útil por percha con cubierta inclinada	360 - 530 mm
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero

Accesorios

Cerradura de cilindro de precisión con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085875 40
Schuhschale aus Kunststoff Tipo 1	949761 1
Kleiderbügel pieza 1	949775 1
Zusätzlicher Schuhboden Anchura división 300 mm	949760 300
Spiegel Tipo 1	949770 1
Kleiderbügel pieza 10	949775 10