

**Garant**

**Juego de avellanadores cónicos n.º 150150 con caja 90°, Sin revestimiento,  
Cantidad de avellanadores: 17**



## Datos de pedido

Número de pedido	150310 17
GTIN	4062406081355
Clase de artículo	11M

## Descripción

### Ejecución:

Juego de avellanadores cónicos **en caja**.

Práctico para montaje y talleres.

Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN335-C.

### Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para realizar avellanados cónicos sin vibraciones.

### Contenido:

1 avellanador de cada tam.: Tam. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

## Descripción técnica

Número de filos Z	3
Cantidad de avellanadores	17
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de punta del avellanador	90 grados

Material de corte	HSS
Norma	DIN 335 C
Mango	Mango cilíndrico con h9
anillo de color	sin
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	70 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	33 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	28 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	27 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	27 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

### Accesorios

Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150150 11,5
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 8 mm	150150 8
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 20,5 mm	150150 20,5
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 10 mm	150150 10
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 4,3 mm	150150 4,3
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 25 mm	150150 25
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 16,5 mm	150150 16,5
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 7 mm	150150 7
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 15 mm	150150 15
Avellanador cónico de precisión 90° Ø exterior Dc 5 mm	150150 5

Avellanador cónico de precisión90° Ø exterior Dc 23 mm	150150 23
Avellanador cónico de precisión90° Ø exterior Dc 19 mm	150150 19
Avellanador cónico de precisión90° Ø exterior Dc 6 mm	150150 6
Avellanador cónico de precisión90° Ø exterior Dc 10,4 mm	150150 10,4
Avellanador cónico de precisión90° Ø exterior Dc 12,4 mm	150150 12,4
Avellanador cónico de precisión90° Ø exterior Dc 6,3 mm	150150 6,3
Avellanador cónico de precisión90° Ø exterior Dc 8,3 mm	150150 8,3